

# 1 1/2", 2", OCEAN V6 WEGE RÜCKSPÜLVENTIL „TOP MOUNT“




MATERIAL	DRUCK/20GRAD	DIMENSIONEN	EMPFOHLENER DURCHFLUSS „FILTERN“	GEHÄUSE ANSCHLÜSSE	FARBE
Dichtungen					
ABS	3,5 bar	1 1/2"	18 m <sup>3</sup> /h	BSP/NPT Innengew.	weiß, schwarz
TPE/EPDM	3,5 bar	2"	35 m <sup>3</sup> /h	DIN mm /ASTM zöllig Klebeanschlüsse	Andere Farben auf Anfrage.
ASA-GF	6,0 bar	1 1/2"	18 m <sup>3</sup> /h	BSP/NPT/JIS Innengew.	beige
TPE/EPDM					
FPM					


LIEFERBARE FLANSCHTYPEN: 6"BS & 6" BUTTRESS Gewinde, Klemm- Schraubflansch (Genauere Abmessungen finden sie auf Seite 53-55 des Kataloges)  
 KORBANSCHLÜSSE: d 50 mm/63 mm oder ASTM zöllig 1 1/2", 2"

## Durchfluss- Druckverlustdiagramm V6 TM 1 1/2", 2"

Position „Filtern“



Position „Rückspülen“



### Verpackungseinheit:


Einzelverpackung od. Verpackung lose im Palettenkarton (neutral)  
 Deckelbeschriftung: Laser - „Praher Logo“ - „Neutral“ - „Kundenlogo“ auf Anfrage

# OCEAN V6-WEGE VENTILE

## Funktions- und Installationsschema


### 1. Filtern

Filtern der Flüssigkeit (z.B. Wasser)  
Becken - Pumpe - Ventil (zum Filter) - Filter - Ventil (vom Filter) - Becken




### 4. Entleeren

Entleeren vom Becken mit der Pumpe Becken - Pumpe - Ventil - Kanal




### 2. Rückspülen

Filtermedium reinigen (z.B. Sand) im Gegenstrom (umgekehrte Durchflussrichtung im Filter)  
Becken - Pumpe - Ventil (vom Filter) - Filter - Ventil (zum Filter) - Kanal




### 5. Zirkulieren

Umpumpen der Flüssigkeit ohne Filter (Filter ist überbrückt)  
Becken - Pumpe - Ventil - Becken




### 3. Nachspülen

= Klarspülen  
Filtermedium reinigen (z.B. Sand) nach dem Rückspülen  
Becken - Pumpe - Ventil (zum Filter) - Filter - Ventil (vom Filter) - Kanal



### 6. Geschlossen


Keine Zirkulation! Pumpe darf nicht betrieben werden.  
Becken - Pumpe - Ventil




## Top Mount

1 1/2" Flansch-Anschlussvarianten mit „NEUES DICHTSYSTEM“


TM12-B (Gewindeflansch 6" Buttress),




TM12-AS (Klemmflansch)




TM12-T (Klemmflansch)




TM12-S (Klemmflansch)



TM12-SF (Klemmflansch)




TM12-ZK (Klemmflansch)




## Top Mount

1 1/2" Flansch-Anschlussvarianten „ALTES DICHTSYSTEM“


TM12-H (Schraubflansch)



TM12-L (Schraubflansch)



TM12-H8 (Klemmflansch)



## Verpackungseinheit:

Einzelverpackung od. Verpackung lose im Palettenkarton (neutral)